INFORMACIJE O PROIZVODU

DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●●●
Buka u pokretu	●●○○○
Ishrana	●●●●●
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech
Tip	Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	2040 kg
Nosivost na 6 km/h	1700 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	3400 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0.97 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid, super težak
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
duzina glavcine	60 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D
Tip ležaja	6304

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015

Broj porudžbine 00801259

Crteži proizvoda




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015

Broj porudžbine 90804259



© Copyright 2026 TENTE International GmbH