PRODUKTINFORMATION

LINEA

594CUAC125P50 RAL9002

EAN 4031582398618



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea
Type	Drejeligt Hjul med kombineret lås
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	130 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	260 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	148 mm
Samlet bredde	82 mm
Certificering	Testet og overvåget af TÜV Süd

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Farve	Grå hvid (RAL9002)
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	129 mm
Udfaldsdiameter	258 mm
Dome-diameter	52 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje, Rustfri
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	77 mm
Pladebredde	67 mm
Længde på pladehul (minimum)	56 mm
Længde på pladehul (maksimum)	61,5 mm
Pladehulbredde (minimum)	46,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	51,5 mm
Pladehullets diameter	8,5 mm
Tip	Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

594CUAC125P50 RAL9002

EAN 4031582398618

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH