

## AGILA TWIN

2970PJH075P50

EAN 4031582439441



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila twin                           |
| Tipo                              | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 85 °C                                |
| Altura total                      | 102 mm                               |
| Peso geral                        | 0,87 kg                              |

## SUPORTE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, média    |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas  |
| Offset                  | 31,4 mm                |
| Raio giratório          | 68,9 mm                |
| Interferência giratória | 137,8 mm               |

## RODA

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno          |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica |
| Rolamento                  | Rolamento liso         |
| Anti-fios                  | Com anti-fios          |
| Diâmetro                   | 75 mm                  |
| Largura do Piso            | 25 mm                  |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A             |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 77 mm                       |
| Largura da placa                      | 67 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 56 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 61,5 mm                     |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 46,5 mm                     |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 51,5 mm                     |
| Diâmetro do furo da placa             | 8,5 mm                      |

# AGILA TWIN

2970PJH075P50

EAN 4031582439441



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

