

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Compacta
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za nameštaj
Nosivost na 3 km/h	10 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	20 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	36 mm
Ukupna širina	24 mm
Ukupna težina	0.03 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, svetlo
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Jedna trka Venac kuglica
Boja	plavo cinkovano
ofset	9 mm
okretni radijus	21.5 mm
Otpor okretanju	43 mm
Prečnik kupole	24.5 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	25 mm
Širina omotac	12 mm
Širina tela	12 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	35 mm
Širina ploče	30 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	23 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	28 mm
Prečnik otvora ploče	4.2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658

Broj porudžbine 00032081
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

