

# SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Scout
Tipo	Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte
Capacidad de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidad de carga a 4 km/h	150 kg
Inoxidable	✓
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	242 mm
Ancho total	72 mm
Peso total	2,912 kg

## ARO

Material del cuerpo	Poliamida
	blando
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	64 Shore A

## SOPORTE

Material	Acero Inoxidable, pesado
Forma de Horquilla Forma	Angular
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Desplazamiento	50 mm
Radio de giro	150 mm
Interferencia de giro	300 mm

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	130 mm
Anchura de la placa	74 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	110 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	50 mm
Diámetro del orificio de la placa	10,5 mm

# SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

