

KAPPA LOAD

9650TOO125P63

EAN 4031582348743

Pasūtījuma numurs 00838705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●●

Kustības troksnis ●○○○○

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa load
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnēsība pie 4 km/h	840 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	700 kg
Statiskā kravnēsība	1680 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	170 mm
Kopējais svars	3 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	50 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Ofsets	48 mm
Pagrieziena rādiuss	110,5 mm
Grozāms savienojums	221 mm
	✓

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

KAPPA LOAD

9650TOO125P63

EAN 4031582348743

Pasūtījuma numurs 00838705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

