

# AGILA LIGHT

1477PA0075P30-11 TENTE

EAN 4031582338492

Número de comanda 00900450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila light
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	60 kg
Tracidad de carga estàtica	120 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	100 mm
Àmplia general	44 mm
Pes total	0,246 kg

## RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Coixinet llis
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
Corporació ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	40 Shore D

## SUPORT

Material	Acero, luz
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	25 mm
Scio de giro	78 mm
Sterferencia de giro	156 mm
Dome Dictel	41 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm

# AGILA LIGHT

1477PAO075P30-11 TENTE

EAN 4031582338492  
Número de comanda 00900450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

