

PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Rendelési szám 00801897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	500 kg
Statikus teherbírás	1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	5,911 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntvények
Futófelület anyaga	Tömörgumi, fekete
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Kerék színe	Mélyfekete (hasonló RAL9005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	75 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	90 mm
Test szélessége	75 mm
A futófelület keménysége (A)	67 Shore A

PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Rendelési szám 00801897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

