

PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Rendelési szám 00801897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
	puha
Futófelület anyaga	Tömörgumi, fekete
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Mélyfekete (hasonló RAL9005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	75 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	90 mm
Test szélessége	75 mm
A futófelület keménysége (A)	67 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	500 kg
Statikus teherbírás	1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	5,911 kg

PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Rendelési szám 00801897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

