PRODUKTINFORMATION

LUMINA

A520YGI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341751



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Lumina
Type	Drejeligt Hjul
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	61 mm
Samlet bredde	55 mm
Samlet vægt	0,11 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polypropylen
Gaffel Form	Dobbelhjul lukket, med dome
Drejekrans	Stift, drejelig
Udfaldsradius	51 mm
Udfaldsdiameter	102 mm
Dome-diameter	45 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	8 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA

A520YGI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341751

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH