

AGILA STAINLESS

7477PJO100P30-11

EAN 4031582350135
Bestelnummer 00036324



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | Agila stainless |
| Type | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 80 kg |
| Roestvrij | ✓ |
| Statisch draagvermogen | 160 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 135 mm |
| Totale breedte | 60 mm |
| Totaal gewicht | 0,669 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lagering | Glijlager |
| Wielkleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Breedte wielkern | 32 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal | Roestvrij staal, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Roestvrij staal |
| Offset | 43,5 mm |
| Zwenk radius | 131 mm |
| Draaicirkel | 262 mm |
| Diameter koepel | 60 mm |

FITTING

| | |
|------------------|--|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 11 mm |
| Tip | Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. |

AGILA STAINLESS

7477PJO100P30-11

EAN 4031582350135
Bestelnummer 00036324



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

