

## AGILA

2477PJP100P50

EAN 4031582050455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                                         |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi              |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg                                        |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                            |
| Nerūsējošais                         | Nē                                            |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 135 mm                                        |
| Kopējais platums                     | 60 mm                                         |
| Kopējais svars                       | 0,82 kg                                       |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Mājoķļa materiāls   | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plaša                  |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets              | 43,5 mm                |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm                 |
| Grozāms savienojums | 262 mm                 |
| Kupola diametrs     | 60 mm                  |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija           |
| Gūtnis                 | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ritenis krāsa          | Sudraba pelēka (RAL7001)         |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 100 mm                           |
| Protektora platums     | 32 mm                            |
| Korpusa platums        | 32 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 77 mm              |
| Plāksnes platums                       | 67 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 46,5 mm            |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 51,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 56 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 61,5 mm            |
| Plāksnes atveres diametrs              | 8,5 mm             |

# AGILA

2477PJP100P50

EAN 4031582050455

Pasūtījuma numurs 00006535  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

