

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Type	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Statique Capacité de charge	160 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,136 kg

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

