

NOVATECH

ETP 085X70-Ø20 HL70

EAN 4031582369458

Numéro de commande 00834378



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue | Acier, fer |
| Bandage | Polyuréthane, coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue | Jaune miel (RAL1005) |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 85 mm |
| Largeur du bandage | 70 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 70 mm |
| Largeur du corps de roue | 70 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
| Type de roulement | 6204 |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Novatech |
| Type | Roue |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 700 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 560 kg |
| Capacité de charge statique | 1400 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 1,198 kg |

NOVATECH

ETP 085X70-Ø20 HL70

EAN 4031582369458

Numéro de commande 00834378



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

