TERMÉKINFORMÁCIÓK

AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,09 kg
Teljes szélesség	35 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Szín	Kék passzivált
Kupola átmérője	27 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	19 mm
Test szélessége	19 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Négyszögletes talplemez
Talplemez hossza	55 mm
Talplemez szélessége	55 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	38,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	44 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	38,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	44 mm
Tengely furat átmérője	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478PJI050P41-55


EAN 4031582030013

Rendelési szám 00003898

Termékrajzok







© Copyright 2026 TENTE International GmbH