

# ELASTECH

SFP 160X50-Ø20 HL60 PLUS

EAN 4031582322200

订单号 00830558



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	钢板，重型
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	灰色/无标记
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	68 岸 A

## 表现

滚动性能	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Elastech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	540 kg
6 公里/小时的载重	450 kg
静态载重	900 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	85 ° C
总重量	1.124 kg

# ELASTECH

SFP 160X50-Ø20 HL60 PLUS

EAN 4031582322200  
订单号 00830558



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

