

LINEA

5947UAC100P51 RAL9002

EAN 4031582353044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ● ●

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea
Tip kućišta	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	120 kg
Statički Nosivost	240 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	124 mm
Ukupna širina	82 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	20 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
ofset	32 mm
okretni radijus	108 mm
Otpor okretanju	216 mm
Prečnik kupole	52 mm
nerdjajuci	✓

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	95 mm
Širina ploče	70 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	50 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

Deutscher
dizajner
ClubInterzum
nagradaIF nagrada za
Dizajn

LINEA

5947UAC100P51 RAL9002

EAN 4031582353044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

