

# GALEA

5070PIO100P52

EAN 4031582399462



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Galea
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	60 kg
Capacidade de carga estática	120 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	141 mm
Largura geral	66 mm
Peso geral	0,501 kg

## RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha sólida, não deixa marcas
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	32 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

## SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Fechado
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	40 mm
Raio giratório	90 mm
Interferência giratória	180 mm
Diâmetro do dome	59 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular, espaçamento furo "medida EUA"
Comprimento da placa	95 mm
Largura da placa	70 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	44,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	52 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	72 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	76 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

# GALEA

5070PIO100P52

EAN 4031582399462



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

