

ELASTECH

UER125x40-Ø15

EAN 4031582337952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	15 mm
Longueur de moyeu	58 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,43 kg

ELASTECH

UER125x40-Ø15

EAN 4031582337952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

