

ALPHA STAINLESS

8470PID200P63

EAN 4031582381566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	205 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	410 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	240 mm
Celková hmotnost	2,87 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Nerezové ocel
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	155 mm
Průměr otáčení	310 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Valivé ložisko, Nerezové
Osa kola	Šroub s maticí
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Tvrdość Běhoun (A)	80 krůček A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470PID200P63

EAN 4031582381566

Objednací číslo 00039980

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

