

ANIKA

5925UAI055L51-10

EAN 4031582406405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○○

Kopás ●●●○○○

Korrozióálló képesség ●●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Termék neve | Anika |
| Ház típusa | Kerékfésűes görgő |
| Standard | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 40 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 80 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| Összsúly | 0,65 kg |
| Teljes szélesség | 37 mm |

VÁZ

| | |
|-----------------|------------------|
| A ház anyaga | Poliamid |
| Villa alakja | Ikerkeres villa |
| Forgócsapágy | Csap, forgatható |
| Körbeforgás | 128 mm |
| Kupola átmérője | 18 mm |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Siklócsapágy távtartóval |
| Tengely | Szegecselt |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 55 mm |
| Futófelület szélessége | 11 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szerelvény típusa | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
| Csavar furat átmérője | 10 mm |

ANIKA

5925UAI055L51-10

EAN 4031582406405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

