INFORMACIJE O PROIZVODU

# PURETECH

## PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●●○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Puretech |
| Tip | Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 70 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 140 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Ukupna težina | 0.16 kg |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Cvrsta guma crna |
| Nošenje | kotrljajuci lezaj |
| Boja Tocak | Grafitna crna (RAL9011) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 80 mm |
| Širina omotac | 35 mm |
| dimenzija rupa osovina | 12 mm |
| duzina glavcine | 44.4 mm |
| Širina tela | 35 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Broj porudžbine 00004985

**Crteži proizvoda**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH