

# DURATECH

TOP 082x80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	82 mm
Futófelület szélessége	80 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	82 mm
Test szélessége	80 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágó típusa	6204ZV

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ●
Mozgás zajkibocsátása	● ● ○ ○ ○
Kopás	● ● ● ● ●
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	750 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	600 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,51 kg

# DURATECH

TOP 082x80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606

Rendelési szám 00802945  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

