

AGILA STAINLESS

7470PJC100P30-13

EAN 4031582350456

Número de comanda 00036337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Agila stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 100 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 135 mm

Àmplia general 60 mm

Pes total 0,558 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPPORT

Material	Inoxidable, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Inoxidable
Desplaçament	38 mm
Scio de giro	88 mm
Sterferencia de giro	176 mm
Dome Dictel	60 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm
Col·lecció	Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.

AGILA STAINLESS

7470PJC100P30-13

EAN 4031582350456
Número de comanda 00036337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

