

ALPHA

3477UFP125P62

EAN 4031582377002



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ● ●
Атритація	● ● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	250 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	500 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	155 mm
Загальна ширина	75 mm
Загальна вага	1,24 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, важкий
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	40 mm
Радіус повороту	123 mm
Поворотне з'єднання	246 mm
Діаметр ковпачка	75 mm

КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (A)	63 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	105 mm
Ширина тарілки	80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	60 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

ALPHA

3477UFP125P62

EAN 4031582377002



Номер замовлення 00006374

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

