

# ALPHA

3470UOO080P62

EAN 4031582010190

Numărul de comandă 00006000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Alpha                             |
| Tip                               | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 200 kg                            |
| Capacitate de încărcare statică   | 400 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -25 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                             |
| Înălțime totală                   | 108 mm                            |
| Lățime totală                     | 75 mm                             |
| Greutate totală                   | 0,577 kg                          |

## ROATĂ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                   |
| Material al benzii de rulare            | Identic cu corp Roată       |
| Lagăr                                   | Rulment simplu              |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Roată                                   | Alb natural                 |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 80 mm                       |
| Benză de rulare                         | 34 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 34 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D                  |

## FURCA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Material               | Tablă de oțel, grea |
| FormăFurcă             | Larg                |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi |
| Culoare                | Pasivat în albastru |
| Offset                 | 40 mm               |
| Raza de pivotare       | 80 mm               |
| Interferență pivotantă | 160 mm              |
| Diametru cupolă        | 75 mm               |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 105 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 80 mm                 |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 77 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 60 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 77 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 9 mm                  |

# ALPHA

3470U00080P62

EAN 4031582010190



Numărul de comandă 00006000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

3470U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

