

ALPHA

3478UFJ100P62 TYRE-5015

EAN 4031582377804
Bestelnummer 00032315

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	160 kg
Statisch Draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,514 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Rollager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur loopvlak	Hemelsblauw (RAL5015)
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Breedte wielkern	34 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	103 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

ALPHA

3478UFJ100P62 TYRE-5015

EAN 4031582377804
Bestelnummer 00032315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

