

## NOVATECH

ETX085x80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nazwa produktu                 | Novatech |
| Typ                            | Koło     |
| Nośność przy 3 km/h            | 800 kg   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie      |
| Nierdzewne                     | Nie      |
| Nośność statyczne              | 1600 kg  |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C    |

## KOŁO

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Materiał ciała       | Stal, żelazo                            |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane                    |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu                         |
| Średnica             | 85 mm                                   |
| Szerokość Bieżnia    | 80 mm                                   |
| Średnica otworu Oś   | 12 mm                                   |
| Długość piasty       | 85 mm                                   |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                              |
| Typ uszczelnienia    | B                                       |
| Odpowiedni do        | linde                                   |

