

SOCKET

Kunststoff Hülse R40-22/11

EAN 4031582090192



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Priză
Tip	Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Înălțime totală	36 mm
Greutate totală	0,01 kg

RACORD

Tip ajustare	Mufă, pătrată
Diametru Șurub	22 mm


SOCKET

Kunststoff Hülse R40-22/11

EAN 4031582090192

Numărul de comandă 00009046
Product Drawings

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36