

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

| | |
|-----------------------------|---|
| Materiale del corpo | Sintetici termoplastici, Resistente al calore |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Bussola a secco |
| Colore Ruota | Nero |
| Diametro | 75 mm |
| Larghezza battistrada | 25 mm |
| Asse diametro del foro | 8 mm |
| Lunghezza mozzo | 27 mm |
| Larghezza corpo | 25 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 80 Shore D |

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ○ ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ● |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto | Duratech heat |
| Tipo | Ruota |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 50 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | Sì |
| Portata statica | 100 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -40 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 134 °C |
| Peso complessivo | 0,08 kg |

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Numero d'ordine 00039930
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

