



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY


Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	640 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	1,07 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	25 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D




NOVATECH

ITP 160x50-025

EAN 4031582319910

Rendelési szám 00830810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.