

COMPACTA

1530POO040P41

EAN 4031582429220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	53 mm
Poids	0.1 kg

CHAPE

Déport	17 mm
Rayon d'encombrement	37 mm
Diamètre d'encombrement	74 mm

ROUE

Diamètre	40 mm
----------	-------

RACCORD

Longueur de la platine	35 mm
Largeur de la platine	35 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	25 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	25 mm
Diamètre des trous de la platine	5 mm