INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# AGILA

## 2471PJO150R05-28

EAN 4031582301403



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 188 mm |
| Poids global | 1.19 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 36 mm |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 150 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Tige pleine Tige, ronde |
| Diamètre Œil | 28 mm |
| Longueur Œil | 45 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2471PJO150R05-28

EAN 4031582301403

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH