

ZETA

4688ITP200P63 SUPER CONVEX R25

EAN 4031582444643



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	700 kg
Statická Nosnost	1400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	240 mm
Celková hmotnost	2,318 kg

KOLO

Materiál středu	Hliník
	konvexní
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vídlice	Široký, Vyztužené

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	117 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ZETA

4688ITP200P63 SUPER CONVEX R25

EAN 4031582444643



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

