



ROUE


Corps de roue	Fonte
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	100 mm
Diamètre de l'alésage	35 mm
Longueur de moyeu	120 mm
Largeur du corps de roue	100 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	2640 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	4400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	15.06 kg




NOVATECH

FTP 250x100-Ø35 HL120

EAN 4031582319361

Numéro de commande 00801911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.