

STYLEA

5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

EAN 4031582385731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
导电	否
不锈	否
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	83 mm
总宽度	54 mm
总重量	0.19 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	62 mm
转向干涉	124 mm
圆顶直径	20 mm
螺纹直径	0 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	8 mm
胎面硬度（D）	75 岸 D

固定件

固定件类型	六角颈螺纹阀杆，上衣
阀杆直径	10 mm
阀杆长度	15 mm