AGILA CARE

2474XSP100R36-32S30 D 4xM6

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila care
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	138 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	0.88 kg

CHAPE

Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	88 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	51 mm
Position de la tige filetée	7 mm
Nombre de trous de fixation	4

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA CARE

2474XSP100R36-32S30 D 4xM6

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

