TERMÉKINFORMÁCIÓK

# GALEA

5077YGP100P60-90x70

EAN 4031582353501



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ●●●○○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ●●●○○ |
| Kopás | ●●●○○ |
| Korrozióálló képesség | ●●●●○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Galea |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Elektromosan vezető | Igen |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 0,5 kg |

## VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Poliamid |
| Villa alakja | Zárt |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz | 40 mm |
| Körbeforgás | 205 mm |

## KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén, elektromosan vezető |
| Futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi, elektromos vezető |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 100 mm |
| Futófelület szélessége | 30 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |

## SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 90 mm |
| Talplemez szélessége | 70 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 60 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 70 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 50 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 55 mm |
| Tengely furat átmérője | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA

5077YGP100P60-90x70

EAN 4031582353501

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH