

# DURATECH

TOP 082X80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606

Bestelnummer 00802945



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	82 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204ZV

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	750 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	600 kg
Statisch Draagvermogen	1500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,506 kg

# DURATECH

TOP 082X80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606  
Bestelnummer 00802945



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

