ELASTECH

UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608

Numéro de commande 00023470



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	46 mm
Diamètre de l’alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	46 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1.24 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608

Numéro de commande 00023479

Dessins du produit

