

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stora
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	80 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	160 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	153 mm
Largura geral	74 mm
Peso geral	0,72 kg

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Função especial
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	40 mm
Raio giratório	102,5 mm
Interferência giratória	205 mm
Diâmetro do dome	65 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliuretano Injetado
Material do piso da roda	Duplo flangeado com faixas
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Cinza ardósia (RAL7015)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	32 mm
Largura do corpo	32 mm
Dureza do Piso (D)	59 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Número de encomenda 00034015

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

