



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Linea
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	110 kg
导电	否
防锈	否
静态载重	220 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	170 mm
总宽度	89 mm
总重量	1.1 kg



德国设计
师俱乐部
(DDC)



Interzum
奖



iF 设计奖



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
偏移量	52 mm
旋转半径	133 mm
转向干涉	218 mm
圆顶直径	56 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	22 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	90 mm
上板宽	75 mm
上板孔长度（最大）	75 mm
上板孔宽度（最大）	50 mm
上板孔直径	11 mm

Product Drawings

