


NOVATECH

ETY080X25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성 | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|----------|
| 제품명 | Novatech |
| 하우징 유형 | 휠 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 160 kg |
| 정지 중 하중용량 | 320 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 전체 체중 | 0.38 kg |

휠

| | |
|------------|------------------|
| 차체 재질 | 강철, 철 |
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주조 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링(RS/2RS) |
| 직경 | 80 mm |
| 트레드 폭 | 25 mm |
| 차축 홀 직경 | 25 mm |
| 허브 길이 | 12 mm |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A |

NOVATECH

ETY080X25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

