

# MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Con parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	96 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	48 Shore D

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	500 kg
Portata a 6 km/h	400 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	1,17 kg

# MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061

Numero d'ordine 00034873  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

