

NOVATECH

ITP 125x30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA


Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības trokšnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	420 kg
Kravnesība pie 6 km/h	335 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	840 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,48 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	30 mm
Ass atveres diametrs	15 mm
Rumbas garums	45 mm
Korpusa platums	30 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D




NOVATECH

ITP 125x30-015-HL45

EAN 4031582319873

Pasūtījuma numurs 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.