ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

AGILA CARE

2476YGO125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342338



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila care
Тип	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	163 mm
Общо тегло	0.87 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	41 mm
Радиус на завъртане	103.5 mm
Интерференция при завъртане	207 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата	Термопластичен каучук, електропроводим
Лагер	Плъзгащ лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	32 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили
Диаметър на Болт	28 mm
Дължина на Болт	96 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE


2476YGO125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342338

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта





© Copyright 2026 TENTE International GmbH