

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	40 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	48,5 mm
Stavební výška	20 mm
Celková hmotnost	0,06 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Hranatý
Otočné ložisko	Pevné Uchycení
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Poloměr otáčení	20 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	45 mm
Šířka Běhoun	18 mm
Šířka středu kola	18 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	67 mm
Šířka plotny	24 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	54 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	54 mm
Průměr otvoru plotny	5,3 mm

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075

Objednací číslo 00021141
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

