TERMÉKINFORMÁCIÓK

# OMIKRON TWIN

## 9958FTP250P65

EAN 4031582316988



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ● ○ |

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Omikron twin |
| Ház típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | hasonló EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 3000 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 2400 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 4500 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 21,11 kg |
| Teljes szélesség | 154 mm |

### VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
| Villa alakja | Ikerkerekes villa |
| Szín | Átlátszó bevonat |
| Lubrication nipple | 1 |
| Kupola átmérője | 160 mm |

### KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Öntöttvas |
| Futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 250 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Test szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

### SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 200 mm |
| Talplemez szélessége | 160 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 120 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 160 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 120 mm |
| Tengely furat átmérője | 15 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988

Rendelési szám 00801478

**Termékrajzok**










© Copyright 2026 TENTE International GmbH