

COMPACTA

1530PJO050P41

EAN 4031582428407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	23 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	46 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	60 mm
Poids	0.08 kg

CHAPE

Déport	22 mm
Rayon d'encombrement	47 mm
Diamètre d'encombrement	94 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	23 mm

RACCORD

Longueur de la platine	37 mm
Largeur de la platine	37 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	30 mm