

# AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	10 mm

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila twin
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Totale hoogte	99 mm

## WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm

## VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	31 mm
Uitzwenking	198 mm

# AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

